


**เจอร์นัลเฟลา**  
**DARF-Q13-16**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8200998

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ขนาด                                     | 16                                                      |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                        | ตามต้องการ                                              |
| สำหรับลูกสูบ                             | Ø16                                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                  | วารสารเฟลา                                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-C1-L                                          |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | เหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่มีค่า Cu/Zn/Ni ลดลง (F1a) |
| คลาสคัลลัม                               | คลาส 9 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                           |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                     | -20 °C...60 °C                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | 0 °C...60 °C                                            |
| โมเมนต์ตึงสูงสุด                         | 4 Nm                                                    |
| โหลดตามแนวแกนคงที่สูงสุด                 | 140 N                                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 75 g                                                    |
| ประเภทของรัด                             | มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง                                  |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                  |
| วัสดุเจอร์นัลเฟลา                        | เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ                              |