


วาล์วสร้างแรงดันและวาล์วไล่ลม MS4-EDE-1/4-V24-AD7-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 8201356

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	4
กว้าง	40 mm
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คืนแรงไม่ได้
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติม	พร้อมตัวเก็บเสียง
ซีรี่ส์	MS
แมนนวลเทส	Detenting คล้า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	วาล์วก็อกแก๊กแบบใช้ไฟฟ้า
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ประเภทการกระตุ้น	นำร่อง
ควบคุมการจ่ายอากาศ	ภายใน
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2, แบบปิด, คอยด์เดี่ยว
ทับซ้อนกัน	ความคุ้มครองเชิงลบ
ระดับความดัน	พร้อมเซ็นเซอร์ความดันพร้อมจอ LCD
ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิทช์	พร้อมอุปกรณ์เสริม
แรงดันใช้งาน	0.3 MPa...0.7 MPa 3 bar...7 bar
ค่าข	0.45
ค่า C	8.52 l/sbar
ข้อระบายอากาศมาตรฐาน 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)	1600 l/min
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	2000 l/min
ตรงเวลา	31 ms
ลักษณะขดลวด	24 V DC: 2.3 W
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
คลาสคลีนรูม	คลาส 7 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...50 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	196 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	รูปร่าง C ตามมาตรฐาน EN 175301-803
การแสดงสถานะสัญญาณ	พร้อมอุปกรณ์เสริม
ประเภทของรีด	พร้อมตัวยึดผนัง/พื้นผิว
ข้อต่อลม 1	G1/4
ข้อต่อลม 2	G1/4
ข้อต่อลม 3	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สีวัสดุ	HNBR NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง