



# โซลินอยด์วาล์ว

## VZWD-B-L-M22C-M-N14-25-V-36-2A-A1-35

หมายเลขชิ้นส่วน: 8214441

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                       | มูลค่า                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์           | วาล์วกันวาล์วควบคุมโดยตรง                                                                                                         |
| ประเภทการดำเนินการ                | ไฟฟ้า                                                                                                                             |
| หลักการปิดผนึก                    | อ่อน                                                                                                                              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                 | ตามต้องการ                                                                                                                        |
| ประเภทของรีด                      | การติดตั้งสาย                                                                                                                     |
| ข้อต่อแบบเข้ามุม                  | 1/4 NPT                                                                                                                           |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                 | รูปร่าง A<br>ปลั๊ก<br>ตามมาตรฐาน EN 175301-803<br>ดีไซน์สี่เหลี่ยม                                                                |
| ความกว้างปรกติ                    | 2.5 mm                                                                                                                            |
| ฟังก์ชันวาล์ว                     | 2/2 ปิด monostable                                                                                                                |
| แมนนวลเทส                         | ไม่มี                                                                                                                             |
| ทิศทางการไหล                      | กลับไม่ได้                                                                                                                        |
| ปานกลาง                           | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย<br>น้ำมันแร่<br>น้ำ<br>ของเหลวที่เป็นกลาง<br>สื่อกระแสอื่น ๆ ตามคำขอ |
| ความแตกต่างของความดัน             | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi                                                                                                           |
| ลักษณะขดลวด                       | 110 V AC: 50/60 Hz กำลังไฟเข้า 40.0 VA กำลังไฟโวลต์ 30.0 VA                                                                       |
| ชั้นฉนวน                          | H                                                                                                                                 |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | +15 % / -10 %                                                                                                                     |
| รอบการทำงาน                       | 100%                                                                                                                              |
| รีเซ็ตประเภท                      | สปริงกล                                                                                                                           |
| ประเภทการกระตุ้น                  | โดยตรง                                                                                                                            |

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความดันปานกลาง                                 | 0 MPa...3.5 MPa<br>0 bar...35 bar<br>0 psi...507.5 psi                                                                            |
| ความหนืดสูงสุด                                 | 25 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                             |
| อุณหภูมิปานกลาง                                | -10 °C...140 °C                                                                                                                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -10 °C...80 °C                                                                                                                    |
| กระแสKv                                        | 0.15 m <sup>3</sup> /h                                                                                                            |
| สลับเวลาเปิด                                   | 8 ms                                                                                                                              |
| เปลี่ยนเวลาปิด                                 | 25 ms                                                                                                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                              | ทองเหลือง                                                                                                                         |
| ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ                           | CW617N                                                                                                                            |
| ซีลวัสดุ                                       | FPM                                                                                                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 380 g                                                                                                                             |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC<br>ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                            |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC<br>ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร<br>ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า |
| ระดับการป้องกัน                                | IP65                                                                                                                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                                                                                     |