


# Tandem silindir DNCT-32- -PPV-A-S6

Ürün numarası: 191210

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                              | Değer                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Strok                                                | 2 mm...500 mm                                                        |
| Piston çapı                                          | 32 mm                                                                |
| Standarta dayalı                                     | ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da) |
| Sönümleme                                            | iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme                         |
| Montaj konumu                                        | herhangi bir                                                         |
| Çalışma şekli                                        | çift etkili                                                          |
| Piston mili ucu                                      | Erkek dış                                                            |
| Tasarım                                              | Piston<br>Piston mili<br>Profil borusu                               |
| Konum algılama                                       | yaklaşım sensörü için                                                |
| Varyantlar                                           | Isıya dayanıklı sızdırmazlık elemanları maks. 120 °C                 |
| Çalışma basıncı                                      | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                                 |
| İşletim ortamı                                       | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                       |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                          | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                  |
| LABS uygunluğu                                       | VDMA24364-B2-L                                                       |
| Ortam sıcaklığı                                      | -20 °C...120 °C                                                      |
| Son konumlarda darbe enerjisi                        | 0.1 j                                                                |
| Sönümleme uzunluğu                                   | 20 mm                                                                |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 830 N                                                                |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme   | 898 N                                                                |
| Montaj türü                                          | aksesuarlarla                                                        |
| Pnömatik bağlantı                                    | G1/8                                                                 |
| Malzeme hakkında not                                 | RoHS uyumlu                                                          |
| Kapak malzemesi                                      | Alüminyum pres döküm                                                 |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                    | FPM                                                                  |
| Gövde malzemesi                                      | Dövme alüminyum alaşım<br>sürgülü eloksallı                          |
| Piston mili malzemesi                                | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                      |