


Bus nodu CPX-FB36

Ürün numarası: 1912451

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Protokol	EtherNet/IP Modbus TCP
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	125 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Ürüne özel LED gösterge	M: Modify, parametrization PL: yük beslemesi PS: Elektronik besleme, sensör beslemesi SF: Sistem hatası
Busa özel LED gösterge	MS: modül durumu NS: ağ durumu TP1: Etkin ağ bağlantı noktası 1 TP2: Etkin ağ bağlantı noktası 2
Cihaza özel diyagnoz	Kanal ve modül odaklı diagnostik Modüllerde düşük voltaj Diagnostik belleği
Kontrol elemanları	DIL şalteri
Fieldbus arayüzü	2x soket, M12x1, 4 kutuplu, D kodlu
Maksimum adres hacmi girişleri	64 Bayt
Maks. adres hacmi çıkışlar	64 Bayt
Parametrelendirme	Diagnostik davranışı Arıza emniyetliği yanıtı Kanalların kuvvetleri Bekleme modu davranışı Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Baud hızı	10/100 Mbit/sn

Özellik	Değer
Yapılandırma desteği	EDS dosyası L5K-Export mit CPX-FMT
İlave fonksiyonlar	"Explicit Message" aracılığıyla acyclic veri erişimi Ethernet aracılığıyla acyclic veri erişimi EtherNet/IP Hızlı Bağlantı DHCP, DIL şalteri veya operatör paneli aracılığıyla IP adresleme Entegre anahtar Fieldbus üzerinden kanalla ilgili diagnostik Halka topolojisi (DLR) Fieldbus üzerinden düz metin olarak başlatma parametrelendirmesi Sistem durumu, proses verileri aracılığıyla haritalanabilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tip 100 mA