


# Hassas filtre LFMA-D-MAXI

Ürün numarası: 192565

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                       | Değer                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Seri                          | D                                                            |
| Boyut                         | Maksi                                                        |
| Tasarım                       | Elyaf filtre                                                 |
| Filtre hassasiyeti            | 0.01 µm                                                      |
| Su tahliye                    | elle dönen                                                   |
| Çalışma basıncı               | 1 bar...16 bar                                               |
| İşletim ortamı                | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı   | ISO 8573-1:2010 [1:7:2] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Filtre verimliliği            | 99.99 %                                                      |
| Kabuk koruması                | Metal koruyucu kafes                                         |
| Korozyon direnci sınıfı KBK   | 2 - orta derece korozyona maruziyet                          |
| LABS uygunluğu                | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Akışkan sıcaklığı             | 5 °C...60 °C                                                 |
| Ortam sıcaklığı               | -10 °C...60 °C                                               |
| İnce parçacık ayırma derecesi | 99995 %                                                      |
| MPPS                          | 0.05 µm                                                      |
| MPPS ayırma derecesi          | 99.95 %                                                      |
| Artık yağ içeriği             | 0.01 mg/m³                                                   |
| Yağ aerosol ayırma derecesi   | 99 %                                                         |
| Montaj türü                   | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:        |
| Montaj konumu                 | dikey +/- 5 °                                                |
| Pnömatik bağlantı 1           | Bağlantı plakası                                             |
| Pnömatik bağlantı 2           | Bağlantı plakası                                             |
| Gövde malzemesi               | Çinko pres döküm                                             |
| Filtre malzemesi              | Borosilikat elyaf                                            |
| Kabuk malzemesi               | PC                                                           |
| Malzeme hakkında not          | RoHS uyumlu                                                  |