


วาล์วเปิด/ปิด
MS6-EE-AGF-V24
หมายเลขชิ้นส่วน: 8232874

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ซีรีส์	MS
ขนาด	6
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัวเลื่อนลูกสูบ
ประเภทการดำเนินการ	ไฟฟ้า
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คันเร่งไม่ได้
แมนนวลเทส	Detenting คล้ำ
รีเซ็ตประเภท	สปริงกล
ประเภทการกระตุ้น	น้ำร้อน
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2, แบบปิด, คอยด์เดี่ยว
แรงดันใช้งาน	0.4 MPa...1.8 MPa 4 bar...18 bar
ทับซ้อนกัน	ความคุ้มครองที่ดี
ค่า C	29 l/sbar
ค่า x	0.4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	7000 l/min
รอบการทำงาน	100%
ลักษณะขดลวด	24VDC: 1.5W
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อย
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
ประเภทของรัด	ทางเลือก: การติดตั้งสาย พร้อมอุปกรณ์เสริม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1040 g
ข้อต่อลม 1	G1
ข้อต่อลม 2	G1
ข้อต่อลม 3	G1/2
ควบคุมการจ่ายอากาศ	ภายใน
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ตามมาตรฐาน EN 175301-803
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ