


# Vakum jeneratörü VN-05-M-T3-PI4-VI4-RO1

Ürün numarası: 193548

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                        | Değer                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Laval nozulun nominal genişliği                | 0,45 mm                                               |
| Izgara ölçüsü                                  | 14 mm                                                 |
| Susturucu yapı şekli                           | Açık                                                  |
| Montaj konumu                                  | herhangi bir                                          |
| Ejektör karakteristiği                         | yüksek vakum<br>Hizada                                |
| Entegre işlev                                  | Susturucu açık                                        |
| Tasarım                                        | T şekli                                               |
| Maks. emiş debisi için çalışma basıncı         | 6,3 bar                                               |
| Çalışma basıncı                                | 1 bar...8 bar                                         |
| Maks. vakum için çalışma basıncı               | 6 bar                                                 |
| Maks. vakum                                    | 86 %                                                  |
| Nominal çalışma basıncı                        | 6 bar                                                 |
| Atmosfere karşı maks. emiş debisi              | 6,1 l/dak                                             |
| Nominal çalışma basıncında hava verme süresi   | 4,7 sn                                                |
| İşletim ortamı                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava        |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not          | Yağlı işletim mümkün değil                            |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 1 - korozyona düşük maruziyet                         |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Akışkan sıcaklığı                              | 0 °C...60 °C                                          |
| Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi | 53 dB(A)                                              |
| Ortam sıcaklığı                                | 0 °C...60 °C                                          |
| Maks. sıkma torku                              | 0,5 Nm                                                |
| Ürün ağırlığı                                  | 24 g                                                  |
| Montaj türü                                    | geçiş deliği ile<br>aksesuarlarla                     |
| Pnömatik bağlantı 1                            | G1/8                                                  |
| Pnömatik bağlantı 3                            | Susturucu açık                                        |
| Vakum portu                                    | G1/8                                                  |
| Bağlantı dışı malzemesi                        | Dövme alüminyum alaşım, anodize<br>Nikel kaplı pirinç |

| Özellik                           | Değer                  |
|-----------------------------------|------------------------|
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu            |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                    |
| Alıcı nozul malzemesi             | POM                    |
| Gövde malzemesi                   | POM takviyeli          |
| Susturucu malzemesi               | PE                     |
| Jet nozulu malzemesi              | Dövme alüminyum alaşım |