


**วาล์วควบคุมแรงดัน**  
**MS6-LR-3/8-D6-MPA**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8232988

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | 6                                                                         |
| ซีรีส์                                                        | MS                                                                        |
| การป้องกันการดำเนินการ                                        | ปุ่มล๊อค                                                                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | ตามต้องการ                                                                |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                                        | วาล์วควบคุมแรงดันพร้อมมาโนมิเตอร์                                         |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                                             | ค่าคงที่แรงดันขาออก<br>ด้วยการระบายอากาศรอง<br>ด้วยพฤติกรรมกระแสนย้อนกลับ |
| ระดับความดัน                                                  | ด้วยเครื่องวัดความดัน                                                     |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0.08 MPa...2 MPa<br>0.8 bar...20 bar                                      |
| ช่วงควบคุมแรงดัน                                              | 0.3 bar...7 bar                                                           |
| ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด                                       | 0.025 MPa<br>0.25 bar<br>3.625 psi                                        |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 5800 l/min                                                                |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย              |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                          | -10 °C...60 °C                                                            |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                                            | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                    |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | -10 °C...60 °C                                                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | -10 °C...60 °C                                                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 730 g                                                                     |
| ประเภทของรัด                                                  | ทางเลือก:<br>การติดตั้งแผงด้านหน้า<br>การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม  |
| ข้อต่อลม 1                                                    | G3/8                                                                      |
| ข้อต่อลม 2                                                    | G3/8                                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                    |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า         |
|-------------------|----------------|
| แผงควบคุมวัสดุ    | PA<br>POM      |
| ซีลวัสดุ          | NBR            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ |
| วัสดุเมมเบรน      | NBR            |