


# Selenoid valf

## MHA1-M1H-3/20-0,6-HC

Ürün numarası: 197020

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                 | Değer                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                         | 3/2 açık tek bobinli                               |
| Çalıştırma türü                                         | elektrikli                                         |
| Yapı genişliği                                          | 10 mm                                              |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normleştirilmiş) | 10 l/dak                                           |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                             | Bağlantı plakası                                   |
| Çalışma gerilimi                                        | 24V DC                                             |
| Çalışma basıncı                                         | 0 MPa...0.6 MPa<br>0 bar...6 bar<br>0 psi...87 psi |
| Tasarım                                                 | Yay dönüşlü popet valf                             |
| Geri alma türü                                          | mekanik yay                                        |
| Koruma türü                                             | IP40                                               |
| Ruhsat                                                  | c UL us - Tanınan (OL)                             |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş                          | UL MH19482                                         |
| Nominal genişlik                                        | 0.7 mm                                             |
| Izgara ölçüsü                                           | 10 mm                                              |
| Hava tahliye fonksiyonu                                 | kısılabilir                                        |
| Sızdırmazlık prensibi                                   | yumuşak                                            |
| Montaj konumu                                           | herhangi bir                                       |
| Manuel kumanda                                          | basmalı                                            |
| Kontrol türü                                            | doğrudan                                           |
| Akış yönü                                               | tersine çevrilemez                                 |
| Valf yeri tanımlama                                     | Levha                                              |
| Örtüşme                                                 | negatif kapsama                                    |
| Zorunlu dinamizasyon hakkında not                       | Anahtarlama frekansı en az 1/hafta                 |
| Maks. anahtarlama frekansı                              | 20 Hz                                              |
| Kapama anahtarlama süresi                               | 4 ms                                               |
| Açma anahtarlama süresi                                 | 4 ms                                               |
| Devreye girme süresi                                    | 100%                                               |
| Elektrik güç tüketimi                                   | 1 W                                                |
| 0 sinyalinde maks. pozitif test palsı                   | 500 µs                                             |
| 1 sinyalde maks. negatif test palsı                     | 400 µs                                             |

| Özellik                               | Değer                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bobin karakteristik değerleri         | 24 V DC: 1,0 W                                                                    |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları   | +/- 10%                                                                           |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                    |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                    |
| Osilasyon direnci                     | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi |
| Şok direnci                           | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                               |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B2-L                                                                    |
| Depolama sıcaklığı                    | -20 °C...60 °C                                                                    |
| Akışkan sıcaklığı                     | -5 °C...40 °C                                                                     |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...40 °C                                                                     |
| Ürün ağırlığı                         | 10 g                                                                              |
| Elektrik bağlantısı                   | Soket                                                                             |
| Montaj türü                           | bağlantı plakasında geçiş deliği ile                                              |
| Pnömatik bağlantı 11                  | Bağlantı plakası                                                                  |
| Pnömatik bağlantı 2                   | Bağlantı plakası                                                                  |
| Pnömatik bağlantı 33                  | Bağlantı plakası                                                                  |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                                                       |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | FPM<br>HNBR<br>NBR                                                                |
| Gövde malzemesi                       | PA takviyeli<br>PPS takviyeli                                                     |