


# Servo motor EMME-AS-80-S-LS-ASB

Ürün numarası: 2093106

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	-10 °C...40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 90
Karşılık geldiği norm	IEC 60034
Yalıtım koruma sınıfı	F
EN 60034-1'e göre boyutlandırma sınıfı	S1
Koruma türü	IP21
Elektrik bağlantı teknolojisi	Soket
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Nominal çalışma gerilimi DC	360 V
Nominal gerilim DC	360 V
Sargı anahtarlama tipi	İç yıldız
Kutup çifti sayısı	3
Duruş torku	2.8 Nm
Nominal tork	2.4 Nm
Pik tork	11.2 Nm
Nominal devir	3000 1/dak
Maks. devir	4690 1/dak
Nominal güç motor	750 W
Sürekli duruş akımı	3.1 A
Motor nominal akımı	2.6 A
Tepe akımı	12.4 A
Motor sabiti	0.923 Nm/A

Özellik	Değer
Gerilim sabiti faz-faz	54.3 mVdak
Fazdan faza sargı direnci	4.6 Ohm
Sargı endüktansı faz-faz	9.46 mH
Toplam tahrik çıkış atalet momenti	1.68 kgcm <sup>2</sup>
Ürün ağırlığı	3700 g
İzin verilen aksel mil yükü	70 N
İzin verilen radyal mil yükü	350 N
Rotor konumu vericisi	Tek dönlü mutlak enkoder
Rotor konumu vericisi arayüzü	HIPERFACE®
Rotor konumu vericisi ölçüm prensibi	kapasitif
Devir başına rotor konumu vericisi sinüs/kosinüs periyotları	16
Rotor konumu vericisi çözünürlüğü tipik	12 bit
Rotor konumu vericisi açı doğruluğu tipik	20 arcmin
Fren tutma torku	4.5 Nm
Çalışma gerilimi DC fren	24 V
Fren güç tüketimi	12 W
Fren kütle atalet momenti	0.222 kgcm <sup>2</sup>
Durdurma fren anahtarlama çevrimleri	5 milyon boşta çalıştırma (sürtünme olmadan!)
MTTF, kısmi bileşen	797 yıl, durdurma freni
MTTFd, kısmi bileşen	340 yıl, rotor enkoderi
Enerji verimliliği	ENEFF (CN) / Sınıf 2