

Bobin
MSN1W-110AC-OD
Ürün numarası: 123061

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Min. çekme süresi	10 ms
Devreye girme süresi	100%
Güç faktörü cos {phi}	0.7
Bobin karakteristik değerleri	110 V AC: 50 Hz, toplama gücü 7,5 VA, tutma gücü 5,0 VA 110 V AC: 60 Hz, alma gücü 5,0 VA, tutma gücü 3,7 VA 120 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5,0 VA, tutma gücü 3,7 VA
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	50Hz'de $\pm$ %10 60Hz'de -% 10...+ 20
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	DNV-TAA000032X
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	80 g
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu A formu DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü	sıkıştırılmış tutma klipsi ile aksesuarlarla
Gövde malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Çelik
Sargı malzemesi	Bakır