


# Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf VL-5/2-3/4-D-4

Ürün numarası: 12461

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek bobinli
Çalıştırma türü	pnömatik
Yapı genişliği	76 mm
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	6000 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 4 G3/4
Çalışma basıncı	-0.9 bar...16 bar
Tasarım	Piston sürgüsü
Geri alma türü	mekanik yay
Nominal genişlik	18 mm
Izgara ölçüsü	82 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	ISO 5599-1
Manuel kumanda	yok
ISO kodu	404
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Örtüşme	pozitif kapsama
Kontrol basıncı	3 bar...16 bar
Kapama anahtarlama süresi	90 ms
Açma anahtarlama süresi	25 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ses basınç seviyesi	85 dB(A)
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1800 g

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Montaj türü	bağlantı plakasında geçiş deliği ve vida ile
Kontrol havası bağlantısı 14	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 4
Pnömatik bağlantı 1	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 4
Pnömatik bağlantı 2	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 4
Pnömatik bağlantı 3	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 4
Pnömatik bağlantı 4	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 4
Pnömatik bağlantı 5	ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum