


Lineer aktuatör|Lineer silindir DFPI-125- -ND2P-E-NB3P

Ürün numarası: 2207685

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Aktuatör boyutu	125
Strok	40 mm...990 mm
Piston çapı	125 mm
Standarda dayalı	ISO 15552
Sönümlleme	sönümlleme yok
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Piston Piston mili Çekme çubuğu Silindir boru
Konum algılama	konum ölçüm sistemi ile entegre
Yol ölçüm sisteminin ölçüm prensibi	Potansiyometre
Çalışma basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
Nominal çalışma basıncı	0.6 MPa 6 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...15 V
önerilen silecek akımı	0.1 µA
Maks. silecek akımı kısa süreli	10 mA
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX düzenlemelerine göre
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
ATEX kategorisi, gaz	II 2G
ATEX kategorisi, toz	II 2D
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex h IIC T4 Gb
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex h IIIC T120°C Db
Ex ortam sıcaklığı	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Özellik	Değer
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
DIN / IEC 68 Bölüm 2-82'ye göre sürekli çok direnç	şiddet düzeyi 2'ye göre test edilmiştir
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Bağıl nem	% 5 - 100 yoğunlaşma
Koruma türü	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
DIN / IEC 68 Bölüm 2-6'ya göre osilasyon direnç	şiddet düzeyi 2'ye göre test edilmiştir
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Son konumlarda darbe enerjisi	1 j
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	6881 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	7363 N
10 mm strok başına ters hava tüketimi	0.803 l
10 mm strok başına ileri hareket hava tüketimi	0.859 l
0 mm strokta hareketli kütle	1900 g
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	53 g
0 mm strokta temel ağırlık	7500 g
10 mm strok başına ek ağırlık	134 g
Histerezis	0.33 mm
bağımsız doğrusallık	±% 0,04
Tekrarlama hassasiyeti ± mm	0.12 mm
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu Düz soket / vidalı terminal özel aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için özel aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, kaplamalı
Alt kapak malzemesi	Alüminyum döküm, kaplamalı
Elektrik bağlantısı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Piston mili sızdırmazlık sıyrıcı malzemesi	TPE-U(PU)
Hortum malzemesi	PE
Vida malzemesi	Çelik, kaplamalı yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Statik sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Bağlantı elemanı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Çekme nüvesi malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Silindir borusu malzemesi	Dövme alüminyum alaşımı, sürgülü eloksallı