


Yataklama ünitesi EAGF-V2-KF-50-

Ürün numarası: 3038094

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	50
Strok	1 mm...500 mm
Ters çevirme boşluğu	0 µm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. kuvvet Fy	1260 N
Maks. kuvvet Fy statik	1600 N
Maks. kuvvet Fz	1260 N
Maks. kuvvet Fz statik	1600 N
Maks. moment Mx	65 Nm
Maks. moment Mx statik	83 Nm
Maks. moment My	70 Nm
Maks. moment My statik	89 Nm
Maks. moment Mz	70 Nm
Maks. moment Mz statik	89 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
0 mm strokta hareketli kütle	2015 g
0 mm strokta temel ağırlık	4059 g
10 mm strok başına ek ağırlık	49 g
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	49 g
0 mm strokta hareketli kütle ağırlık merkezi	46 mm
10 mm strok başına hareketli kütle ağırlık merkezi için ek payı	4.3 mm
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı

Özellik	Değer
Boyunduruk plakası malzemesi	Çelik