


# Y valf

## VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4ANT-80-5

Ürün numarası: 3540277

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                            | Değer                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasarım                            | Piston tahrikli oturmali valf                                                                                                                            |
| Çalıştırma türü                    | pnömatik                                                                                                                                                 |
| Sızdırmazlık prensibi              | yumuşak                                                                                                                                                  |
| Montaj konumu                      | herhangi bir                                                                                                                                             |
| Montaj türü                        | Hat kurulumu                                                                                                                                             |
| Hat bağlantısı                     | DIN ISO 228'e göre dişli soket G2                                                                                                                        |
| Nominal genişlik                   | 45 mm                                                                                                                                                    |
| Valf fonksiyonu                    | 2/2 kapalı tek bobinli                                                                                                                                   |
| Akış yönü                          | tersine çevrilemez<br>Gaz ve sıvı şeklindeki akışkanlar için valf yuvası altından                                                                        |
| Akışkan basıncı                    | 0 MPa...0.5 MPa<br>0 bar...5 bar                                                                                                                         |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç | 40                                                                                                                                                       |
| Hava tahliye fonksiyonu            | kısıtlamaz                                                                                                                                               |
| Geri alma türü                     | mekanik yay                                                                                                                                              |
| Kontrol türü                       | harici olarak kontrol edilen                                                                                                                             |
| Pnömatik bağlantı                  | Dişi diş G1/8                                                                                                                                            |
| Çalışma basıncı                    | 0.6 MPa...1 MPa<br>6 bar...10 bar<br>87 psi...145 psi                                                                                                    |
| Ortam                              | Su buharı<br>Mineral yağ bazlı hidrolik yağı<br>Soy gazlar<br>Mineral yağ<br>Su<br>filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm<br>nötr sıvılar |
| İşletim ortamı                     | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                                                                                           |
| Maks. viskozite                    | 600 mm²/sn                                                                                                                                               |
| Akışkan sıcaklığı                  | -40 °C...200 °C                                                                                                                                          |
| Ortam sıcaklığı                    | -10 °C...60 °C                                                                                                                                           |
| Akış Kv                            | 39 m³/sa                                                                                                                                                 |
| Malzeme hakkında not               | RoHS uyumlu                                                                                                                                              |
| LABS uygunluğu                     | VDMA24364 Zone III                                                                                                                                       |

| Özellik                                  | Değer                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bağlantı rakoru gövdesi malzemesi        | Paslanmaz çelik dökümü                                 |
| Bağlantı rakoru gövdesi malzeme numarası | 1.4408                                                 |
| Mil contasının malzemesi                 | PTFE                                                   |
| Yuva conta malzemesi                     | PTFE                                                   |
| Ürün ağırlığı                            | 5400 g                                                 |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)        | AB basınçlı ekipman direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)      | Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri |
| Korozyon direnci sınıfı KBK              | 1 - korozyona düşük maruziyet                          |
| Tahrik kabini malzemesi                  | Alüminyum, nikel kaplı                                 |