

Kartuş Silindir EGZ-6-10

Ürün numarası: 15034

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	6 mm
Sönümlleme	sönümlleme yok
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Tasarım	Piston Piston mili Silindir boru
Konum algılama	Yok
Varyantlar	tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	2 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ester yağı < 0,1 mg/m ³ , ISO 8573-1:2010'a göre [-:-:2]
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Tahrik montajının sıkma torku	8 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet	14 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	13.9 N
Montaj türü	Erkek diş ile kilit somunu ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı	M3
Kapak malzemesi	POM
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik