


H-Portal|Alan Portalı EXCM-40-

Ürün numarası: 3741955

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
X eksen stroku	200 mm...2000 mm
Y eksen stroku	200 mm...1000 mm
Montaj konumu	yatay
Tasarım	Alan portalı
Motor türü	Step motor
Çalışma basıncı	8 bar
Maks. izin verilen ivmelenme, saf mekanik	20 m/sn ²
Maks. ivmelenme, yatay	5 m/sn ²
Maks. izin verilen hız, saf mekanik	2 m/sn
Maks. hız, yatay	1 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,1 mm
Devreye girme süresi	100%
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB makine direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık makine düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 90 yoğuşmayan
Ses basınç seviyesi	65 dB(A)
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	10 °C...50 °C
Maksimum dinamikte nominal yük	4 kg
Montaj türü	bağlantı takımı ile ayar bağlantı parçası ile kanal somunları ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu