


# Lineer aktuatör|Lineer silindir DGO-16- -PPV-A-B

Ürün numarası: 15222

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                              | Değer                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Strok                                                | 10 mm...2500 mm                                |
| Piston çapı                                          | 16 mm                                          |
| Sönümleme                                            | iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme   |
| Montaj konumu                                        | herhangi bir                                   |
| Birlikte götürme prensibi                            | zorla kilitlenen (mıknatıs)                    |
| Konum algılama                                       | yaklaşım sensörü için                          |
| Çalışma basıncı                                      | 1.7 bar...7 bar                                |
| Çalışma şekli                                        | çift etkili                                    |
| İşletim ortamı                                       | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu                                       | VDMA24364-B2-L                                 |
| Ortam sıcaklığı                                      | -20 °C...60 °C                                 |
| Sönümleme uzunluğu                                   | 14 mm                                          |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 121 N                                          |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme   | 121 N                                          |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük            | 3 g                                            |
| 0 mm strokta temel ağırlık                           | 620 g                                          |
| Pnömatik bağlantı                                    | M5                                             |
| Kapak malzemesi                                      | Alüminyum                                      |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                    | NBR<br>TPE-U(PU)                               |
| Gövde malzemesi                                      | yüksek alaşımlı çelik                          |