


# Valf

## VOFC-L-M52-M-G14-F19

Ürün numarası: 4514925

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                           | 5/2 tek bobinli                                                    |
| Çalıştırma türü                                           | elektrikli                                                         |
| Yapı genişliği                                            | 40 mm                                                              |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1030 l/dak                                                         |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                               | G1/4                                                               |
| Çalışma basıncı                                           | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar<br>36.25 psi...116 psi       |
| Tasarım                                                   | Piston sürgüsü                                                     |
| Geri alma türü                                            | mekanik yay                                                        |
| Koruma türü                                               | IP65                                                               |
| Nominal genişlik                                          | 6 mm                                                               |
| Sızdırmazlık prensibi                                     | yumuşak                                                            |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                                       |
| Manuel kumanda                                            | yok                                                                |
| Kontrol türü                                              | pilot kumandalı                                                    |
| Pilot hava beslemesi                                      | dahili                                                             |
| Akış yönü                                                 | tersine çevrilemez                                                 |
| Debi Kv hava verme                                        | 1.08 m³/sa                                                         |
| Akış Kv hava tahliyesi                                    | 1.08 m³/sa                                                         |
| Standart anma debisi 2-3                                  | 978 l/dak                                                          |
| Kapama anahtarlama süresi                                 | 22 ms                                                              |
| Açma anahtarlama süresi                                   | 26 ms                                                              |
| Patlamaya karşı koruma                                    | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:2:2] uyarınca basınçlı hava                     |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet                              |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364 Zone III                                                 |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -25 °C...60 °C                                                     |
| Ortam sıcaklığı                                           | -25 °C...60 °C                                                     |
| Ürün ağırlığı                                             | 520 g                                                              |

| Özellik                           | Değer              |
|-----------------------------------|--------------------|
| Pnömatik bağlantı 1               | G1/4               |
| Pnömatik bağlantı 2               | G1/4               |
| Pnömatik bağlantı 3               | G1/4               |
| Pnömatik bağlantı 4               | G1/4               |
| Pnömatik bağlantı 5               | G1/4               |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu        |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                |
| Gövde malzemesi                   | Metalize alüminyum |