


# Standart silindir DNUL-32- -PPV-A

Ürün numarası: 15602

FESTO

Non-rotating, per ISO 15552, with profile cylinder barrel, for proximity sensing, with adjustable cushioning at both ends.

Eski model: 2008 yılına kadar elde edilebilir



Temsili örnek

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 300 mm
Piston çapı	32 mm
Piston kolu dişi	M10x1,25
Yastıklama	PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 6431
Piston kolu ucu	Erkek dış
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	For proximity sensor
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Çalışma basıncı	0,6 ... 12 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	19 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	393 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	462 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	26 g
0 mm strokda ana ağırlık	482 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama