

# Kontrol hattı NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Ürün numarası: 5105646

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Elektrik bağlantısı 1, işlem	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	SCSI
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	36
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	36
Elektrik bağlantısı 2, işlem	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Terminal şeridi
Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	36
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	36
Elektrik bağlantısı 2, montaj türü	şapka rayında
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1.5 A
Aşırı gerilim direnci	0.5 kV
Kablo uzunluğu	0.5 m
Kablo özelliği	Standart
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	74 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	110 mm
Kablo çapı	7.4 mm
Kablo yapısı	18 x 2 x 0,09 mm <sup>2</sup>
İletkenin nominal kesiti	0.09 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP20
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre

Özellik	Değer
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	1
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	siyah
Gövde malzemesi	PA PBT
Gövde rengi	yeşil siyah
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC