

Bus nodu CPX-FB11

Ürün numarası: 526172

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Protokol	DeviceNet
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	120 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA takviyeli PC
Ürüne özel LED gösterge	M: Modify, parametrization PL: yük beslemesi PS: Elektronik besleme, sensör beslemesi SF: Sistem hatası
Busa özel LED gösterge	IO: I/O durumu MS: modül durumu NS: ağ durumu
Cihaza özel diyagnoz	Kanal ve modül odaklı diagnostik Modüllerde düşük voltaj Diagnostik belleği
Kontrol elemanları	DIL şalteri
Fieldbus arayüzü	Soket sub-D, 9 kutuplu Özelleştirilebilir Sub-D soket MicroStyle: 2x M12x1, 5 kutuplu OpenStyle: Terminal rayı, 5 kutuplu
Maksimum adres hacmi girişleri	64 Bayt
Maks. adres hacmi çıkışlar	64 Bayt
Parametrelendirme	Diagnostik davranışı Arıza emniyetliği yanıtı Kanalların kuvvetleri Bekleme modu davranışı Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Baud hızı	125, 250, 500 kbit/s

Özellik	Değer
Yapılandırma desteği	EDS dosyası
İlave fonksiyonlar	"Explicit Message" aracılığıyla acyclic veri erişimi Fieldbus üzerinden kanalla ilgili diagnostik Hızlı bağlantı Fieldbus üzerinden düz metin olarak başlatma parametrelendirmesi Sistem durumu, proses verileri aracılığıyla haritalanabilir Operatör panelleri için ek diagnostik arayüzü
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tip 200 mA
İletişim tipleri	Durum Değişikliği Cyclic Explicit Message Kutuplu I/O Strobbbed I/O