


# Lineer aktuatör|Lineer silindir DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF

Ürün numarası: 526668

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                              | Değer                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Strok                                                | 1000 mm                                                                   |
| Piston çapı                                          | 40 mm                                                                     |
| Sönümlleme                                           | iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlleme<br>Darbe emici, sert eğrili |
| Montaj konumu                                        | herhangi bir                                                              |
| Kılavuz                                              | Bilyalı rulman yatağı                                                     |
| Birlikte götürme prensibi                            | iç içe geçmeli (oluk)                                                     |
| Konum algılama                                       | yaklaşım sensörü için                                                     |
| Çalışma basıncı                                      | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar                                     |
| Çalışma şekli                                        | çift etkili                                                               |
| İşletim ortamı                                       | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                            |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                            |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                          | 0 - korozyona maruziyet yok                                               |
| LABS uygunluğu                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Ortam sıcaklığı                                      | -10 °C...60 °C                                                            |
| Sönümlleme uzunluğu                                  | 30 mm                                                                     |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 754 N                                                                     |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme   | 754 N                                                                     |
| Hareketli kütle                                      | 1700 g                                                                    |
| 0 mm strokta hareketli kütle                         | 1700 g                                                                    |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük            | 97 g                                                                      |
| 0 mm strokta temel ağırlık                           | 4480 g                                                                    |
| Alternatif bağlantılar                               | bkz. ürün çizimi                                                          |
| Pnömatik bağlantı                                    | G1/4                                                                      |
| Kapak malzemesi                                      | Alüminyum döküm<br>kaplı                                                  |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                    | NBR<br>TPE-U(PU)                                                          |
| Gövde malzemesi                                      | Alüminyum<br>eloksallı                                                    |