


# Regülatör

## MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z

Ürün numarası: 529481

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | 4                                                                                                          |
| Seri                                                      | MS                                                                                                         |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir                                                            |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                                                                               |
| Tasarım                                                   | doğrudan kumandalı diyaframlı regülatör sürekli basınç beslemesi ile                                       |
| Regülatör işlevi                                          | Sabit çıkış basıncı<br>ön basınç kompozasyonu ile<br>ikincil hava tahliyesi ile<br>ters akım davranışı ile |
| Basınç göstergesi                                         | manometre ile                                                                                              |
| Çalışma basıncı                                           | 0.8 bar...14 bar                                                                                           |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.3 bar...7 bar                                                                                            |
| Maks. basınç histerezi                                    | 0.25 bar                                                                                                   |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 840 l/dak                                                                                                  |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                                               |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                                             |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                        |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Depolama sıcaklığı                                        | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Gıdaya uygunluk                                           | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                                                                       |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Ürün ağırlığı                                             | 222 g                                                                                                      |
| Montaj türü                                               | Ön panel montajı<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:                                  |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G1/4                                                                                                       |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | QS-8                                                                                                       |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                                                                                |

| Özellik                           | Değer                |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bağlantı plakası malzemesi        | Alüminyum pres döküm |
| Kontrol paneli malzemesi          | PA<br>POM            |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                  |
| Gövde malzemesi                   | Alüminyum pres döküm |
| Diyafram malzemesi                | NBR                  |