

Sabitleme Ünitesi DADL-EL-Q11-25

Ürün numarası: 1568183

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Dönüş açısı ayar aralığı	60 drc...200 drc
Tasarım	Piston Piston mili
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.5 MPa...0.8 MPa 5 bar...8 bar 72.5 psi...116 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	370 g
Montaj türü	geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Alüminyum eloksallı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Alüminyum sert eloksallı
Gövde kapağı malzemesi	Alüminyum eloksallı
Yatak malzemesi	Plastik
Disk malzemesi	Alüminyum eloksallı
Vida malzemesi	Çelik galvanize
Çalışma şekli	tek etkili çeken