

Filtre MS12N-LF

Ürün numarası: 535026

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Su tahliye	tam otomatik tam otomatik, elektrikli kumanda elle basmalı elle dönen
Tasarım	Santrifüj ayırıcılı sinter filtre
Kondensat ayırma derecesi	75 %
Çalışma basıncı	0.8 bar...20 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	dahili
Pnömatik bağlantı 2	dahili
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım