


Filtre
MS12-LF-G-EUV
Ürün numarası: 537151

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	tam otomatik elle basmalı
Tasarım	Santrifüj ayırıcılı sinter filtre
Kabuk koruması	metal bir kabuk olarak entegre
Kondensat ayırma derecesi	75 %
Çalışma basıncı	2 bar...12 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	12500 l/dak...16000 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ester yağı < 0,1 mg/m³, ISO 8573-1:2010'a göre [-::2]
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	5 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Gözenek boyutu	40 µm
Kullanım ömrü karakteristik değeri	1000 saat
Ürün ağırlığı	7000 g
Montaj türü	Hat kurulumu montaj köşebentli ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	dahili
Pnömatik bağlantı 2	dahili
Kapak malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Filtre malzemesi	sinterlenmiş bronz
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm

Özellik	Değer
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kontrol camı malzemesi	PC