


Yağlayıcı MS12-LOE-G-U

Ürün numarası: 537156

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Orantılı standart sis yağlayıcı
Maks. yağ dolum miktarı	1500 cm ³
Kabuk koruması	metal bir kabuk olarak entegre
Çalışma basıncı	1 bar...16 bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı	400 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	20000 l/dak...22000 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG32
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	6500 g
Montaj türü	Hat kurulumu montaj köşebenti ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	dahili
Pnömatik bağlantı 2	dahili
Kapak malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım