


Bağlantı kablosu KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Ürün numarası: 170238

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 61076-2-101
İlave fonksiyonlar	ürüne özel pim ataması
Kablo tanımı	aksesuarlarla
Bağlantı frekansı	500
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	SW 18 ile uzunlamasına tırtıllı vida kilidi
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	M9x0,5
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	7
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	6
Elektrik bağlantısı 2, montaj türü	Vida kilidi
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...50 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Aşırı gerilim direnci	2 kV
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo özelliği	Enerji zincirleri için uygun
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	75 mm
Kablo çapı	5.6 mm
Kablo yapısı	8 x 0,24 mm ²

Özellik	Değer
İletkenin nominal kesiti	0.24 mm ²
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...80 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	1
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	siyah