


# Yuvarlak Silindir ESNU-5/8"- -P-A

Ürün numarası: 548465

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                            | Değer                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Strok                                              | 0.4 in...2 in                                    |
| Piston çapı                                        | 5/8"                                             |
| Piston mili dış ölçüsü                             | 10-32 UNF-2A                                     |
| Standart dayalı                                    | ISO 6432                                         |
| Sönümlleme                                         | Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu                                      | herhangi bir                                     |
| Piston mili ucu                                    | Erkek dış                                        |
| Tasarım                                            | Piston<br>Piston mili                            |
| Konum algılama                                     | yaklaşım sensörü için                            |
| Varyantlar                                         | tek taraflı piston mili                          |
| Çalışma basıncı                                    | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                |
| Çalışma şekli                                      | tek etkili                                       |
| İşletim ortamı                                     | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava   |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not              | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                        | 2 - orta derece korozyona maruziyet              |
| LABS uygunluğu                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Ortam sıcaklığı                                    | -4 °F...176 °F                                   |
| Son konumlarda darbe enerjisi                      | 0.111 ft-lbf                                     |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 24.1 lbf                                         |
| 0 mm strokta hareketli kütle                       | 0.811 oz                                         |
| 10 mm strok başına ek ağırlık                      | 0.071 oz                                         |
| Montaj türü                                        | aksesuarlarla                                    |
| Pnömatik bağlantı                                  | 10-32 UNF-2B                                     |
| Malzeme hakkında not                               | RoHS uyumlu                                      |
| Kapak malzemesi                                    | Dövme alüminyum alaşım                           |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                  | NBR<br>TPE-U(PU)                                 |
| Piston mili malzemesi                              | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                  |
| Silindir borusu malzemesi                          | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                  |