

Yuvarlak silindir DSNU-2"- -P-A

Ürün numarası: 548490

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0.4 in...20 in
Piston çapı	2"
Piston mili dış ölçüsü	5/8-18 UNF-2A
Standart dayalı	ISO 6431
Sönümlleme	Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Piston mili ucu	Erkek dış
Tasarım	Piston Piston mili
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-4 °F...176 °F
Son konumlarda darbe enerjisi	0.738 ft-lbf
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	198 lbf
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	236 lbf
0 mm strokta hareketli kütle	14.6 oz
10 mm strok başına ek ağırlık	0.882 oz
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Silindir borusu malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik