



# Vakum jeneratörü VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RO2

Ürün numarası: 549252

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                        | Değer                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Laval nozulun nominal genişliği                | 0.95 mm                                        |
| Izgara ölçüsü                                  | 18 mm                                          |
| Susturucu yapı şekli                           | Açık                                           |
| Montaj konumu                                  | herhangi bir                                   |
| Ejektör karakteristiği                         | yüksek vakum<br>Standart                       |
| Entegre işlev                                  | Susturucu açık                                 |
| Tasarım                                        | T şekli                                        |
| Maks. emiş debisi için çalışma basıncı         | 3.1 bar                                        |
| Çalışma basıncı                                | 1 bar...8 bar                                  |
| Maks. vakum için çalışma basıncı               | 4.5 bar                                        |
| Maks. vakum                                    | 89 %                                           |
| Nominal çalışma basıncı                        | 6 bar                                          |
| Atmosfere karşı maks. emiş debisi              | 25 l/dak                                       |
| Nominal çalışma basıncında hava verme süresi   | 1.1 sn                                         |
| İşletim ortamı                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not          | Yağlı işletim mümkün değil                     |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 1 - korozyona düşük maruziyet                  |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364 Zone III                             |
| Akışkan sıcaklığı                              | 0 °C...60 °C                                   |
| Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi | 71 dB(A)                                       |
| Ortam sıcaklığı                                | 0 °C...60 °C                                   |
| Maks. sıkma torku                              | 0.5 Nm                                         |
| Ürün ağırlığı                                  | 42 g                                           |
| Montaj türü                                    | geçiş deliği ile<br>aksesuarlarla              |
| Pnömatik bağlantı 1                            | QS-6                                           |
| Pnömatik bağlantı 3                            | Susturucu açık                                 |
| Vakum portu                                    | G1/4                                           |
| Bağlantı dişi malzemesi                        | Dövme alüminyum alaşım                         |
| Malzeme hakkında not                           | RoHS uyumlu                                    |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi              | NBR                                            |

| Özellik                    | Değer                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Alıcı nozul malzemesi      | POM                                             |
| Gövde malzemesi            | POM takviyeli                                   |
| Susturucu malzemesi        | Alüminyum pres döküm<br>POM<br>Poliüretan köpük |
| Jet nozulu malzemesi       | Dövme alüminyum alaşım                          |
| Bağlantı elemanı malzemesi | Pirinç<br>nikel kaplı                           |