



# Basınç yükseltici DPA-63-D

Ürün numarası: 549397

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Piston çapı                           | 63 mm                                                   |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                            |
| Tasarım                               | Çift pistonlu basınç yükseltici                         |
| Basınç göstergesi                     | G1/8 hazırlandı                                         |
| Çıkış basıncı 2                       | 0.4 MPa...1.6 MPa<br>4 bar...16 bar<br>58 psi...232 psi |
| Çalışma basıncı                       | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi  |
| Basınç kontrol aralığı                | 0.4 MPa...1.6 MPa<br>4 bar...16 bar<br>58 psi...232 psi |
| Giriş basıncı 1                       | 2 bar...8 bar<br>0.2 MPa...0.8 MPa<br>29 psi...116 psi  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava          |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün değil                              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet                     |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Depolama sıcaklığı                    | 5 °C...60 °C                                            |
| Ortam sıcaklığı                       | 5 °C...60 °C                                            |
| Ürün ağırlığı                         | 6000 g                                                  |
| Montaj türü                           | dış dış ile                                             |
| Pnömatik bağlantı 1                   | G3/8                                                    |
| Pnömatik bağlantı 2                   | G3/8                                                    |
| Pnömatik bağlantı 3                   | G3/8                                                    |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                             |