


# Regülatör MS4-LR-1/4-D6-VS-DM1

Ürün numarası: 555873

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | 4                                                                            |
| Seri                                                      | MS                                                                           |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme                                                          |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                                                 |
| Tasarım                                                   | doğrudan kumandalı diyaframlı regülatör                                      |
| Regülatör işlevi                                          | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile<br>ters akım davranışı ile |
| Basınç göstergesi                                         | döner düğme içerisinde manometre ile                                         |
| Çalışma basıncı                                           | 0.08 MPa...1.4 MPa<br>0.8 bar...14 bar                                       |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.3 bar...7 bar                                                              |
| Maks. basınç histerezi                                    | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                               |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1800 l/dak                                                                   |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                 |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                          |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Depolama sıcaklığı                                        | -10 °C...60 °C                                                               |
| Gıdaya uygunluk                                           | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                                         |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                                               |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                               |
| Ürün ağırlığı                                             | 225 g                                                                        |
| Montaj türü                                               | Ön panel montajı<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:    |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G1/4                                                                         |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G1/4                                                                         |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                                                  |

| Özellik                           | Değer                |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bağlantı plakası malzemesi        | Alüminyum pres döküm |
| Kontrol paneli malzemesi          | PA<br>POM            |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                  |
| Gövde malzemesi                   | Alüminyum pres döküm |
| Diyafram malzemesi                | NBR                  |