

Vakum jeneratörü VN-14-L-T4-PI4-VI5-RI5

Ürün numarası: 193585

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	1.4 mm
Izgara ölçüsü	18 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	yüksek emiş debisi Standart
Tasarım	T şekli
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı	8 bar
Çalışma basıncı	1 bar...8 bar
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere karşı maks. emiş debisi	90 l/dak
Nominal çalışma basıncında hava verme süresi	0.25 sn
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	0.5 Nm
Ürün ağırlığı	36 g
Montaj türü	geçiş deliği ile aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Vakum portu	G1/4
Bağlantı dişi malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alıcı nozul malzemesi	POM
Gövde malzemesi	POM takviyeli
Jet nozulu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım