

## L-Dirsek Bağlantı CQL-28

Ürün numarası: 194587

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nominal genişlik                        | 24.9 mm                                        |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                   |
| Hazne boyutu                            | 1                                              |
| Tasarım                                 | İtme-çekme prensibi                            |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar...7 bar                              |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.95 bar...10 bar                             |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 2 - orta derece korozyona maruziyet            |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III                             |
| Gıdaya uygunluk                         | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi           |
| Ortam sıcaklığı                         | -25 °C...70 °C                                 |
| Ürün ağırlığı                           | 106 g                                          |
| Pnömatik bağlantı 1                     | dış çapı Ø 28 mm olan boru/hortum için         |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 28 mm olan boru/hortum için         |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                    |
| Gövde malzemesi                         | POM                                            |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM                                            |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                |