


# Yuvarlak silindir CRHD-32- -PPV-A-MQ-S6

Ürün numarası: 195543

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                              | Değer                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Strok                                                | 10 mm...500 mm                                       |
| Piston çapı                                          | 32 mm                                                |
| Sönümlleme                                           | iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlleme        |
| Montaj konumu                                        | herhangi bir                                         |
| Tasarım                                              | Piston<br>Piston mili                                |
| Konum algılama                                       | yaklaşım sensörü için                                |
| Varyantlar                                           | Isıya dayanıklı sızdırmazlık elemanları maks. 120 °C |
| Çalışma basıncı                                      | 1 bar...10 bar                                       |
| Çalışma şekli                                        | çift etkili                                          |
| İşletim ortamı                                       | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava       |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                          | 3 - yoğun korozyona maruziyet                        |
| LABS uygunluğu                                       | VDMA24364-B2-L                                       |
| Gıdaya uygunluk                                      | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                 |
| Ortam sıcaklığı                                      | -20 °C...120 °C                                      |
| Sönümlleme uzunluğu                                  | 17 mm                                                |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 415 N                                                |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme   | 483 N                                                |
| 0 mm strokta hareketli kütle                         | 106 g                                                |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük            | 9 g                                                  |
| 0 mm strokta temel ağırlık                           | 640 g                                                |
| 10 mm strok başına ek ağırlık                        | 26 g                                                 |
| Pnömatik bağlantı                                    | G1/8                                                 |
| Kapak malzemesi                                      | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                      |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                    | FPM                                                  |
| Gövde malzemesi                                      | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                      |
| Piston mili malzemesi                                | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                      |