

Paralel tutucu HGPM-08-EZ-G6

Ürün numarası: 197562

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	8
Tutma çenesi başına strok	2 mm
Maks. değişim doğruluğu	0.2 mm
Maks. tutma çenesi aç boşluğu ax, ay	0.5 drc
Maks. tutma çenesi boşluğu Sz	0.03 mm
Tutucu tekrarlam hassasiyeti	0.05 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Çalışma şekli	tek etkili kapalı
Tutucu işlevi	Paralel
Tutma kuvveti güvencesi	hariç
Tasarım	Eğik düzlem
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	4 bar...8 bar
Maks. çalışma frekansı tutucusu	4 Hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	1.9 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	4.1 ms
Harici tutma parmağı başına maks. kütle	5 g
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Yay kuvveti strok dengelemesi	4 N...6 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) toplam tutma kuvveti, kapatma	16 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) açma tutma çenesi başına tutma kuvveti	8 N
Kütle atalet momenti	0.00922 kgcm ²
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik	10 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	0.1 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	0.1 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	0.1 Nm

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	19 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	POM
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Tutma çeneleri malzemesi	yüksek alaşımlı çelik