



Mini kızak SLT-25-40-A-CC-B

Ürün numarası: 197911

FESTO

Hassas, büyük yüklerle dayanıklı rulmanlı yataklama ve darbe emiciler.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 40 mm |
| Ayarlanabilir son konum aralığı/uzunluğu | 12 mm |
| Piston çapı | 25 mm |
| Tahrik ünitenin çalışma şekli | Yoke |
| Yastıklama | CC: İki uçta darbe emici |
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Yatak | Bilyeli kafes kılavuzu |
| Tasarım yapısı | Yoke-kinematik |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| Tekrarlama hassasiyeti | 0,02 mm |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Konum sonlarındaki darbe enerjisi | 10 Nm |
| Yastıklama boyu | 12 mm |
| Max. kuvvet F _y | 1.310 N |
| Max. kuvvet F _z | 1.310 N |
| Max. tork M _x | 13 Nm |
| Max. tork M _y | 13 Nm |
| Max. tork M _z | 12 Nm |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti | 495 N |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 590 N |
| Hareket eden kütle | 2.002 g |
| Ürün ağırlığı | 1.989 g |
| Alternatif bağlantılar | Ürünün teknik resmine bak |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | Bakır ve PTFE içermez |
| Malzeme, kapak | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | HNBR |
| Malzeme, muhafaza | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |