

# Kompakt silindir ADNGF-1 5/8"- -

Ürün numarası: 557241

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                              | Değer                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Strok                                                | 0.197 in...11.8 in                                                        |
| Piston çapı                                          | 1 5/8"                                                                    |
| Standarda dayalı                                     | ISO 21287                                                                 |
| Sönümlleme                                           | Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı                          |
| Montaj konumu                                        | herhangi bir                                                              |
| Tasarım                                              | Piston<br>Piston mili<br>Profil borusu                                    |
| Konum algılama                                       | yaklaşım sensörü için                                                     |
| Varyantlar                                           | Çift taraflı piston mili                                                  |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz                         | Çatallı kılavuz çubuk                                                     |
| Çalışma basıncı                                      | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                         |
| Çalışma şekli                                        | çift etkili                                                               |
| İşletim ortamı                                       | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                            |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                            |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                          | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                       |
| LABS uygunluğu                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Ortam sıcaklığı                                      | -4 °F...176 °F                                                            |
| Son konumlarda darbe enerjisi                        | 0.516 ft-lbf                                                              |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 154 lbf                                                                   |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme   | 154 lbf...170 lbf                                                         |
| 0 mm strokta hareketli kütle                         | 5.81 oz                                                                   |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük            | 1.59 oz                                                                   |
| 0 mm strokta temel ağırlık                           | 15.2 oz                                                                   |
| 10 mm strok başına ek ağırlık                        | 0.602 oz                                                                  |
| Montaj türü                                          | isteğe bağlı olarak:<br>geçiş deliği ile<br>dişi dış ile<br>aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı                                    | 1/8 NPT                                                                   |
| Kovan vidaları malzemesi                             | Çelik                                                                     |
| Kapak malzemesi                                      | Dövme alüminyum alaşım, anodize                                           |

| Özellik                                   | Değer                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi         | NBR                                        |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU)                                  |
| Sonlama plakası malzemesi                 | Dövme alüminyum alaşım, anodize            |
| Piston mili malzemesi                     | yüksek alaşımlı çelik                      |
| Silindir borusu malzemesi                 | Dövme alüminyum alaşımı, sürgülü eloksallı |