


# İkiz Silindir DPZ-16-10-P-A

Ürün numarası: 32686

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                                | Değer                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Faydalı yükün boyunduruk plakasına mesafesi xs                         | 0 mm                                            |
| Strok                                                                  | 10 mm                                           |
| Ayarlanabilir son konum aralığı / uzunluk                              | 10 mm                                           |
| Piston çapı                                                            | 16 mm                                           |
| Tahrik ünitesi işletim türü                                            | Çatal                                           |
| Sönümleme                                                              | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu                                                          | herhangi bir                                    |
| Kılavuz                                                                | Kayar yatak                                     |
| Tasarım                                                                | Kılavuz                                         |
| Konum algılama                                                         | yaklaşım sensörü için                           |
| Çalışma basıncı                                                        | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar               |
| Çalışma şekli                                                          | çift etkili                                     |
| İşletim ortamı                                                         | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava  |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                                  | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                            | 2 - orta derece korozyona maruziyet             |
| LABS uygunluğu                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Ortam sıcaklığı                                                        | -20 °C...80 °C                                  |
| Son konumlarda darbe enerjisi                                          | 0.15 Nm                                         |
| Tanımlanmış xs mesafesinde stroka bağlı olarak maks. taşıma kapasitesi | 21 N                                            |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş                   | 180 N                                           |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme                     | 242 N                                           |
| Alternatif bağlantılar                                                 | bkz. ürün çizimi                                |
| Pnömatik bağlantı                                                      | M5                                              |
| Kapak malzemesi                                                        | Dövme alüminyum alaşım                          |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                                      | NBR                                             |
| Gövde malzemesi                                                        | Dövme alüminyum alaşım                          |
| Piston mili malzemesi                                                  | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                 |