


## Y Valf

### VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V

Ürün numarası: 3538869

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                  | Değer                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tasarım                                  | Piston tahrikli oturmali valf                                                    |
| Çalıştırma türü                          | pnömatik                                                                         |
| Sızdırmazlık prensibi                    | yumuşak                                                                          |
| Montaj konumu                            | herhangi bir                                                                     |
| Montaj türü                              | Hat kurulumu                                                                     |
| Hat bağlantısı                           | DIN ISO 228'e göre dişli soket G1/2                                              |
| Nominal genişlik                         | 12 mm                                                                            |
| Valf fonksiyonu                          | 2/2 kapalı tek bobinli                                                           |
| Akış yönü                                | tersine çevrilemez<br>Gaz şeklindeki akışkanlar için valf yuvası üzerinden       |
| Akışkan basıncı                          | -0.09 MPa...0 MPa<br>-0.9 bar...0 bar                                            |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç       | 16                                                                               |
| Hava tahliye fonksiyonu                  | kısılamaz                                                                        |
| Geri alma türü                           | mekanik yay                                                                      |
| Kontrol türü                             | harici olarak kontrol edilen                                                     |
| Pnömatik bağlantı                        | Dişi diş G1/8                                                                    |
| Çalışma basıncı                          | 0.6 MPa...1 MPa<br>6 bar...10 bar<br>87 psi...145 psi                            |
| Ortam                                    | Su buharı<br>Soy gazlar<br>filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                   |
| Maks. viskozite                          | 600 mm²/sn                                                                       |
| Akışkan sıcaklığı                        | -10 °C...80 °C                                                                   |
| Ortam sıcaklığı                          | -10 °C...60 °C                                                                   |
| Akış Kv                                  | 3.5 m³/sa                                                                        |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS uyumlu                                                                      |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364 Zone III                                                               |
| Bağlantı rakoru gövdesi malzemesi        | Tunç                                                                             |
| Bağlantı rakoru gövdesi malzeme numarası | CC499K                                                                           |
| Mil contasının malzemesi                 | FPM                                                                              |

| Özellik                     | Değer                         |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Yuva conta malzemesi        | FPM                           |
| Ürün ağırlığı               | 1200 g                        |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| Tahrik kabini malzemesi     | Pirinç                        |