


# Motor kablosu NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE28

Ürün numarası: 5213342

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                           | Değer                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Karşılık geldiği norm                             | DIN 47100                                                         |
| Kablo tanımı                                      | levha tutucusuz                                                   |
| Bağlantı frekansı                                 | 30                                                                |
| Ürün ağırlığı                                     | 770 g                                                             |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                      | Saha cihazı tarafı                                                |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                    | köşeli                                                            |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü              | Soket                                                             |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı               | açılı                                                             |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışına ilişkin not | 90°                                                               |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi       | Bağlantı şeması F1                                                |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı         | 31                                                                |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar     | 31                                                                |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü                | Geçmeli kilit                                                     |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                      | Kontrol tarafı                                                    |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü              | Kablo                                                             |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi       | açık uç                                                           |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı         | 28                                                                |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar     | 28                                                                |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                       | 0 V...50 V                                                        |
| Nominal çalışma gerilimi DC                       | 24 V                                                              |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                     | 0.5 A                                                             |
| Aşırı gerilim direnci                             | 0.25 kV                                                           |
| Kablo uzunluğu                                    | 2.6 m                                                             |
| Kablo özelliği                                    | Enerji zincirleri için uygun                                      |
| Test koşulları hat                                | Talep üzerine test koşulları                                      |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme              | 49.5 mm                                                           |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme              | 74.25 mm                                                          |
| Kablo çapı                                        | 9.9 mm                                                            |
| Kablo çapı toleransı                              | ± 0,2 mm                                                          |
| Kablo yapısı                                      | 1 x (6 x 0,35 mm <sup>2</sup> ) + 2 x (4 x 0,15 mm <sup>2</sup> ) |
| İletkenin nominal kesiti                          | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.35 mm <sup>2</sup>                      |

| Özellik                              | Değer                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Damar uçları                         | Kablo pabucu                               |
| Koruma türü                          | IP20                                       |
| Koruma türüne ilişkin not            | monte edilmiş durumda                      |
| Ortam sıcaklığı                      | -20 °C...75 °C                             |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...70 °C                              |
| Depolama sıcaklığı                   | -25 °C...55 °C                             |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364 Zone III                         |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu                                |
| Kirlenme derecesi                    | 1                                          |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 1 - korozyona düşük maruziyet              |
| Kablo kılıfı malzemesi               | TPE-U(PUR)                                 |
| Kablo kılıfının rengi                | siyah                                      |
| Gövde malzemesi                      | PA                                         |
| Gövde rengi                          | siyah                                      |
| Fiş kontakları malzemesi             | Kalaylı bakır alaşımı                      |