



# Vakum jeneratörü

## VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-R02-M

Ürün numarası: 532656

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                        | Değer                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Laval nozulun nominal genişliği                | 2 mm                                           |
| Izgara ölçüsü                                  | 24 mm                                          |
| Susturucu yapı şekli                           | Açık                                           |
| Montaj konumu                                  | herhangi bir                                   |
| Ejektör karakteristiği                         | Standart<br>yüksek negatif basınç              |
| Manuel kumanda                                 | basmalı                                        |
| Entegre işlev                                  | Elektrikli açma/kapama valfi<br>Susturucu açık |
| Tasarım                                        | T şekli                                        |
| Valf fonksiyonu                                | 2/2                                            |
| Maks. emiş debisi için çalışma basıncı         | 2 bar                                          |
| Çalışma basıncı                                | 2 bar...8 bar                                  |
| Maks. vakum için çalışma basıncı               | 3.5 bar                                        |
| Maks. vakum                                    | 92 %                                           |
| Nominal çalışma basıncı                        | 6 bar                                          |
| Atmosfere karşı maks. emiş debisi              | 98 l/dak                                       |
| Nominal çalışma basıncında hava verme süresi   | 0.24 sn                                        |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                    | 21.6 V...26.4 V                                |
| Elektrik güç tüketimi                          | 1.2 W                                          |
| Devreye girme süresi                           | 100%                                           |
| İşletim ortamı                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not          | Yağlı işletim mümkün değil                     |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 1 - korozyona düşük maruziyet                  |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364 Zone III                             |
| Akışkan sıcaklığı                              | 0 °C...50 °C                                   |
| Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi | 63 dB(A)                                       |
| Koruma türü                                    | IP40                                           |
| Ortam sıcaklığı                                | 0 °C...50 °C                                   |
| Ürün ağırlığı                                  | 215 g                                          |
| Elektrik bağlantısı                            | Soket                                          |

| Özellik                           | Değer                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Montaj türü                       | geçiş deliği ile aksesuarlarla                    |
| Pnömatik bağlantı 1               | QS-10                                             |
| Pnömatik bağlantı 3               | Susturucu açık                                    |
| Vakum portu                       | QS-12                                             |
| Bağlantı dişi malzemesi           | Dövme alüminyum alaşım, anodize                   |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu                                       |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                                               |
| Alıcı nozul malzemesi             | POM                                               |
| Gövde malzemesi                   | PA takviyeli<br>POM takviyeli                     |
| Susturucu malzemesi               | Dövme alüminyum alaşım<br>POM<br>Poliüretan köpük |
| Vida malzemesi                    | Çelik                                             |
| Jet nozulu malzemesi              | Dövme alüminyum alaşım                            |
| Bağlantı elemanı malzemesi        | Pirinç<br>nikel kaplı                             |