


Handling modülü HSP-12-AP-WR

Ürün numarası: 533603

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Maks. Z-strok bekleme pozisyonu	15 mm
Y strok	52 mm...68 mm
Z strok	20 mm...30 mm
Z çalışma stroku	15 mm
Sönümleme	Çift taraflı darbe emici yumuşak eğri
Montaj konumu	Kılavuz ray dikey
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Çapraz kılavuz Döner modül Bekleme pozisyonu isteğe bağlı olarak solda zorunlu hareket dizesi
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Çapraz kılavuz
Çalışma basıncı	4 bar...8 bar
Minimum döngü süresi	0,6 sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,01 mm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. moment Mx dinamik	1,1 Nm
Maks. moment Mx statik	5 Nm
Maks. moment My dinamik	1,1 Nm
Maks. moment My statik	5 Nm
Maks. moment Mz dinamik	1,1 Nm
Maks. moment Mz statik	5 Nm
Maks. taşıma kapasitesi	0,5 kg
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet	40 N
Ürün ağırlığı	1900 g
Sabitlenme ön ünite	geçiş deliği ile

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile kanal somunları ile
Pnömatik bağlantı bekleme pozisyonu	M3
Pnömatik bağlantı	M5
Taban plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Çapraz kılavuz malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Yan parçaların malzemesi	Dövme alüminyum alaşım