


Kompakt silindir ADN-20-15-I-PPS-A

Ürün numarası: 577159

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 15 mm |
| Piston çapı | 20 mm |
| Piston mili diş ölçüsü | M6 |
| Sönümlenme | kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Karşılık geldiği norm | ISO 21287 |
| Piston mili ucu | Dişi diş |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Varyantlar | tek taraflı piston mili |
| Çalışma basıncı | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda sınıfı | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6 |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Son konumlarda darbe enerjisi | 0.2 j |
| Sönümlenme uzunluğu | 3 mm |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 141 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 188 N |
| Hareketli kütle | 33 g |
| Ürün ağırlığı | 161 g |
| Montaj türü | geçiş deliği ile dişi diş ile aksesuarlarla isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kovan vidaları malzemesi | Çelik |
| Kapak malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|--|
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |
| Silindir borusu malzemesi | Dövme alüminyum alaşımı, sürgülü eloksallı |