

# Hassas filtre MS6-LFM-3/8-ARM-DA

Ürün numarası: 536870

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                         | Değer                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Seri                                            | MS                                                          |
| Boyut                                           | 6                                                           |
| Tasarım                                         | Elyaf filtre                                                |
| Filtre hassasiyeti                              | 0.01 µm                                                     |
| Su tahliye                                      | elle dönen                                                  |
| Çalışma basıncı                                 | 0 MPa...2 MPa<br>0 bar...20 bar                             |
| İşletim ortamı                                  | ISO 8573-1:2010 [6::4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                     | ISO 8573-1: 2010 [3::2] uyarınca basınçlı hava              |
| Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı | 900 l/dak                                                   |
| Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı  | 135 l/dak                                                   |
| Filtre verimliliği                              | 99.9999 %                                                   |
| Maks. yoğunlaşma miktarı                        | 38 cm³                                                      |
| Kabuk koruması                                  | Plastik koruyucu kafes                                      |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                     | 2 - orta derece korozyona maruziyet                         |
| LABS uygunluğu                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| Gıdaya uygunluk                                 | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                        |
| Akışkan sıcaklığı                               | -10 °C...60 °C                                              |
| Ortam sıcaklığı                                 | -10 °C...60 °C                                              |
| Depolama sıcaklığı                              | -10 °C...60 °C                                              |
| İnce parçacık ayırma derecesi                   | 99.995 %                                                    |
| MPPS                                            | 0.05 µm                                                     |
| MPPS ayırma derecesi                            | 99.95 %                                                     |
| Artık yağ içeriği                               | 0.01 mg/m³                                                  |
| Yağ aerosol ayırma derecesi                     | 99 %                                                        |
| Fark basınç göstergesi                          | Optik gösterge                                              |
| Montaj türü                                     | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:       |
| Montaj konumu                                   | dikey +/- 5 °                                               |
| Pnömatik bağlantı 1                             | G3/8                                                        |

| Özellik                           | Değer                |
|-----------------------------------|----------------------|
| Pnömatik bağlantı 2               | G3/8                 |
| Gövde malzemesi                   | Alüminyum pres döküm |
| Filtre malzemesi                  | Borosilikat elyaf    |
| Kabuk malzemesi                   | PC                   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                  |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu          |
| Ürün ağırlığı                     | 600 g                |