


# Çek valf VBNF-LBA-G18-Q6

Ürün numarası: 8001460

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                  | Değer                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                          | açılabilir geri dönüşsüz fonksiyon                        |
| Ek fonksiyon seçimi                      | manuel hava tahliyesi                                     |
| Pnömatik bağlantı 1                      | QS-6                                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                      | G1/8                                                      |
| Kontrol havası bağlantısı 21             | QS-6                                                      |
| Montaj türü                              | vidalanabilir                                             |
| Çalışma basıncı                          | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar                      |
| Kontrol basıncı                          | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar<br>29 psi...145 psi     |
| Ortam sıcaklığı                          | -10 °C...60 °C                                            |
| Gövde malzemesi                          | PBT                                                       |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava            |
| Montaj konumu                            | herhangi bir                                              |
| Pilot kontrollü çek valf çalıştırma türü | pnömatik                                                  |
| Manuel hava tahliye fonksiyonu           | basmalı                                                   |
| Döndürülebilirlik                        | 360 derece/sürekli dönüşe izin verilmez                   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı  | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar<br>2.9 psi...145 psi |
| Normal debi 1-> 2 (6-0)                  | 500 l/dak                                                 |
| Standart anma debisi 1->2 (6-5)          | 260 l/dak                                                 |
| Kapama anahtarlama süresi                | 9 ms                                                      |
| Açma anahtarlama süresi                  | 6 ms                                                      |
| Patlamaya karşı koruma                   | Zone 2 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX)                           |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not    | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)            |
| Korozyon direnci sınıfı KBK              | 2 - orta derece korozyona maruziyet                       |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Akışkan sıcaklığı                        | -10 °C...60 °C                                            |
| Kontrol ortamı                           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava            |
| Nominal sıkma torku                      | 6 Nm                                                      |

| Özellik                           | Değer                  |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nominal sıkma torkuna tolerans    | ±% 20                  |
| Ürün ağırlığı                     | 27.3 g                 |
| Kapak malzemesi                   | ES-BE<br>PBT           |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu            |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                    |
| İçi boş cıvata malzemesi          | Dövme alüminyum alaşım |
| Gevşetme halkası malzemesi        | POM                    |