

Dönüştürücü DADE-MVC-010

Ürün numarası: 542117

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Diyagnoz fonksiyonu	LED üzerinden gösterge
Montaj konumu	herhangi bir
Kısa devre dayanımı	evet
Ters polarite koruması	PLC konnektörü S1 için
Tekrarlama hassasiyeti	min. \pm 0,1 mm
Analog çıkış	0 - 10 V EN 61131-2'ye göre
Güç kaynağı gereksinimi	PELV
Filtreleme süresi girişler	3 ms
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Mantık gerilimi, elektrik kesintisinde köprüleme	10 ms
Artakalan dalgalanma	4 Vss
Nominal çalışma geriliminde akım tüketimi	20 mA...30 mA
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	% +/- 25
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 95 yoğuşmayan
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	0 °C...55 °C
Ürün ağırlığı	128 g
Doğrusallık hatası FS	0.2 %
Çıkışların karakteristik eğrisi	EN 61131-2'ye göre
Karakteristik eğri girişler	EN 61131-2'ye göre
Anahtarlamalı mantığı girişler	PNP (pozitif anahtarlama)

Özellik	Değer
Anahtarlama mantığı çıkışlar	PNP (pozitif anahtarlama)
Ölçüm sistemi elektrik bağlantısı	M12 Soket 8 kutuplu
Elektrik bağlantısı PLC	M12 Soket 8 kutuplu
Montaj türü	geçiş deliği ile
Gövde malzemesi	PBT takviyeli